

ARRONDISSEUR-DESOVALISATEUR

Appareil en acier peint pour la remise au rond avant grattage ou assemblage des tubes PEhd de Øext. 20 à 200mm.



MISE EN ŒUVRE :

- desserrer la vis de manœuvre au maximum.
- Présenter l'appareil autour du tube à environ une longueur d'emboîture de l'extrémité à arrondir.
- Approcher les mâchoires en couissant la crémaillère.
- Positionner l'appareil dans le sens de l'ovalisation maximum.
- Serrer la vis de manoeuvre jusqu'à l'obtention d'une circularité correcte.

CARACTERISTIQUES ET REFERENCES :

Pour Øext. PEhd	Dimensions	Poids	Références
20 à 90 mm	0,21 x 0,20 x 0,022 m	1,5 Kg	14P900100
90 à 200 mm	0,32 x 0,32 x 0,06 m	5,4 Kg	14P900200